


Moduł AS-i ASI-4DI3DO-M12X2-5POL-Z

Numer części: 542125

FESTO

umożliwia podłączenie 4 czujników i 3 elem. wykonawczych, przyłącza M12.



Karta danych

Cecha	Wartość
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV Wg dyrektywy EU-Ochrona Ex - (ATEX) Zgodnie z dyrektywą EU RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi EMC Zgodnie z przepisami EX Wielkiej Brytanii Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi RoHS
Znak KC	KC-EMV
Dopuszczenie	c UL us - Listed (OL)
ATEX-Kategoria Gaz	II 3G
ATEX-Kategoria Pył	II 3D
Certyfikacja ochrony przeciwwybuchowej poza Unią Europejską	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Gaz	Ex ec IIC T4 Gc X
Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Pył	Ex tc IIIC T115°C IP67 Dc X
Ex-Temperatura otoczenia	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C