


Kabel łączący NEBV-C1W3P-F-0.5-M12G5

Numer części: 542131

FESTO

wstępnie zmontowany, dla zaworów MEBH.



Karta danych

Cecha	Wartość
W oparciu o normę	EN 175301-803 EN 61076-2-101
Pozycja zabudowy	Dowolna
Charakterystyka kabla	Standard
Wskaźnik położenia przełączenia	LED
Wskaźnik stanu przełączania	Żółta dioda LED
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Dopuszczalny prąd obciążenia	4 A
Stopień ochrony	IP65 IP67
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-5 ... 70 °C
Temperatura otoczenia	-5 ... 70 °C
Maks. moment dokręcający	0,6 Nm przy M12x1 0,4 Nm przy M2,5
Min. promień gięcia	59 mm
Ciężar elementu	55 g
Przyłącze elektryczne 1	Kątowe gniazdo wtykowe, kwadratowe, 4-pin, typ C
Przyłącze elektryczne 2	Wtyczka prosta, M12x1, 5-pin, A-coded
Budowa kabla	3 x 0,75 mm ²
Średnica kabla	5.9 mm
Długość kabla	0.5 m
Przewodnik-przekrój nominalny	0.75 mm ²
Przyłącze uziemienia	Dostępne
Sposób montażu	Na elektrozaworze z centralną śrubą M2,5 Z gwintowaną wtyczką
Kolor obudowy	Czarny
Kolor powłoki kabla	Szary
Materiał uszczelnień	TPE-U(PU)
Materiał obudowy	PBT TPE-U(PU)
Materiał powłoki kabla	PVC
Materiał śruby	Stal Odlew ciśnieniowy cynkowy
Materiał zestyku	Gniazdo wtykowe ocynkowane Stop miedzi Wtyczka z połączanymi stykami