

Zasilacz SVG-3/400VAC-48VDC-20A


Numer części: 542405

Produkt wycofywany z produkcji

z znamionowym napięciem wyjściowym 48V DC i znamionowym prądem wyjściowym 20A.

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2014. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość	125 mm
Wysokość	130 mm
Długość	240 mm
Pozycja zabudowy	Wolna konwekcja
Zasilanie pierwotne	3-fazowy
Prąd wejściowy	2,3 - 1,9 A
Nominalne napięcie wyjściowe DC	48 V
Znamionowy prąd wyjściowy	20 A
Zakres napięcia wejściowego AC	400 ... 500 V
Buforowanie zaniku zasilania	50 ms
Częstotliwość sieci	45 ... 65 Hz
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Temperatura magazynowania	-40 ... 85 °C
Względna wilgotność powietrza	95%
Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia	-25 ... 70 °C
Dopuszczenie, autoryzacja	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Ciężar elementu	3 500 g
Sposób montażu	Z szyną montażową
Uwaga odnośnie materiałów	Zawiera substancje PWIS