

Zawór kulowy VAPB-1/4-F-63-F0304-CR

Numer części: 542843

FESTO

korozjo- i kwasoodporne.



Karta danych

Cecha	Wartość
Konstrukcja	Zawór kulowy 2-drogowy
Typ uruchomienia	Mechaniczny
Rodzaj uszczelnienia	Miękkie
Sposób montażu	Zabudowa w linii
Przyłącze zaworu procesowego	Rp1/4
Rysunek otworowania kołnierza	F03 F04
Średnica wewnętrzna	10 mm
Średnica nominalna DN	8
Ciśnienie nominalne armatura	63
Moment uruchamiający	7 Nm
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:--:] Gazy obojętne Woda cieczki obojętne
Temperatura medium	-10 ... 180 °C
Przepływ Kv	7 m3/h
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Numer materiału dla obudowy	1.4408
Materiał uszczelnień	FPM PTFE
Materiał kuli	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Numer materiału dla kuli	1.4401
Materiał wałka	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Numer materiału dla wałka	1.4401
Ciężar elementu	200 g
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-Urządzenia ciśnieniowe
Klasa odporności na korozję KBK	3