


Pick&Place DHSP-HMP25-HMP20

Numer części: 542978

FESTO

składa się z modułowych osi handlingowych, dla precyzyjnych zastosowań z długimi skokami. Zdefiniowane interfejsy do napędów obrotowych i chwytaków Festo. Zamawiany jako zestaw do montażu lub kompletnie zmontowany i zainstalowany.

Otrzymacie Państwo niezobowiązującą ofertę na wasze zapytanie. Proszę kliknąć wyżej na symbol Zapytanie FAX.



Karta danych

Cecha	Wartość
Zespół	Pick&Place 3.0
Obciążenie użyteczne	0 ... 6 kg
Napęd, oś-Z	HMP-20
Typ napędu, oś-Z	Pneumatyczny
Położenie pośrednie, oś-Z	x1
Skok, oś-Z	0 ... 400 mm
Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Z	± 0,01 mm ± 0,01 mm
Napęd, oś-Y	HMP-25
Typ napędu, oś-Y	Pneumatyczny
Położenie pośrednie, oś-Y	x1
Skok, oś-Y	0 ... 400 mm
Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Y	± 0,02 mm ± 0,02 mm