


Portal liniowy DHSL-2DGE25ZR-HMPL20

Numer części: 542992

FESTO

składa się z osi elektrycznej z paskiem zębatym z pasywną osią prowadzącą i lekkiej osi handlingowej, dynamiczne pozycjonowanie i modułowość. Zdefiniowane interfejsy do napędów obrotowych i chwytaków Festo. Zamawiany jako zestaw do montażu lub kompletnie zmontowany i zainstalowany.

Otrzymacie Państwo niezobowiązującą ofertę na wasze zapytanie. Proszę kliknąć wyżej na symbol Zapytanie FAX.



Karta danych

Cecha	Wartość
Zespół	Portal liniowy 2,0
Obciążenie użyteczne	0 ... 4 kg
Napęd, oś-Z	HMPL-20
Typ napędu, oś-Z	Pneumatyczny
Położenie pośrednie, oś-Z	x1
Skok, oś-Z	0 ... 200 mm
Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Z	± 0,02 mm ± 0,02 mm
Napęd, oś-Y	2x DGE-25-ZR-KF
Typ napędu, oś-Y	Elektryczny Napęd z paskiem zębatym i prowadzeniem na łożyskach kulkowych
Położenie pośrednie, oś-Y	Dowolna
Skok, oś-Y	0 ... 2 000 mm
Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Y	± 0,1 mm ± 0,1 mm