


# Portal liniowy DHSL-2DGPL25S-DGEA25

Numer części: 543005

FESTO

składa się z napędu bezłeczkowego z pasywną osią prowadzącą i elektr. osią wysięgnikową, wysoka dynamika z Soft Stop, precyzja, elektryczne pozycjonowanie. Zdefiniowane interfejsy do napędów obrotowych i chwytaków Festo. Zamawiany jako zestaw do montażu lub kompletnie zmontowany i zainstalowany.

Otrzymacie Państwo niezobowiązującą ofertę na wasze zapytanie. Proszę kliknąć wyżej na symbol Zapytanie FAX.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Zespół	Portal liniowy 3,0
Obciążenie użyteczne	0 ... 6 kg
Napęd, oś-Z	DGEA-25
Typ napędu, oś-Z	Elektryczny Napęd z paskiem zębatym DGEA
Położenie pośrednie, oś-Z	Dowolna
Skok, oś-Z	0 ... 800 mm
Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Z	± 0,05 mm ± 0,05 mm
Napęd, oś-Y	2x DGPL-25-SPC11
Typ napędu, oś-Y	Serwopneumatyczny
Położenie pośrednie, oś-Y	x2
Skok, oś-Y	0 ... 1 600 mm
Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Y	± 0,02 mm ± 1 mm