

# Portal liniowy DHSL-2DGE40RF-HMP25


Numer części: 543013

FESTO

składa się z osi elektrycznej z paskiem zębatym, z prowadzeniem na rolkach, z pasywną osią prowadzącą i modułowej osi handlingowej, wysoko dynamiczne pozycjonowanie i mocna konstrukcja.

Zdefiniowane interfejsy do napędów obrotowych i chwytaków Festo. Zamawiany jako zestaw do montażu lub kompletnie zmontowany i zainstalowany.

Otrzymacie Państwo niezobowiązującą ofertę na wasze zapytanie. Proszę kliknąć wyżej na symbol Zapytanie FAX.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Zespół	Portal liniowy 4,0
Obciążenie użyteczne	0 ... 10 kg
Napęd, oś-Z	HMP-25
Typ napędu, oś-Z	Pneumatyczny
Położenie pośrednie, oś-Z	x1
Skok, oś-Z	0 ... 400 mm
Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Z	± 0,02 mm ± 0,02 mm
Napęd, oś-Y	2x DGE-40-ZR-RF
Typ napędu, oś-Y	Elektryczny Napęd z paskiem zębatym i prowadzeniem na rolkach
Położenie pośrednie, oś-Y	Dowolna
Skok, oś-Y	0 ... 2 000 mm
Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Y	± 0,1 mm ± 0,1 mm