


Portal płaski DHSF-DGE25RF-DGE25RF

Numer części: 543020

FESTO

składa się z osi elektrycznej z paskiem zębatym i pasywnej osi prowadzącej, dokładne i bardzo dynamiczne pozycjonowanie. Zdefiniowane interfejsy do napędów obrotowych i chwytaków Festo. Zamawiany jako zestaw do montażu lub kompletnie zmontowany i zainstalowany.

Otrzymacie Państwo niezobowiązującą ofertę na wasze zapytanie. Proszę kliknąć wyżej na symbol Zapytanie FAX.



Karta danych

Cecha	Wartość
Zespół	Układ portalowy płaski 1.0-3.0
Obciążenie użyteczne	0 ... 3 kg
Napęd, oś-Y	DGE-25-ZR-RF
Typ napędu, oś-Y	Elektryczny Napęd z paskiem zębatym i prowadzeniem na rolkach
Położenie pośrednie, oś-Y	Dowolna
Skok, oś-Y	0 ... 1 300 mm
Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Y	± 0,1 mm ± 0,1 mm
Napęd, oś-X	DGE-25-ZR-RF
Typ napędu, oś-X	Elektryczny Napęd z paskiem zębatym i prowadzeniem na rolkach
Położenie pośrednie, oś-X	Dowolna
Skok, oś-X	0 ... 2 000 mm
Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-X	± 0,1 mm ± 0,1 mm