


Portal liniowy DHSL-2DGE40SP-DGE40SP

Numer części: 543050

FESTO

składa się osi elektrycznej ze śrubą, z prowadzeniem na łożyskach kulkowych, precyzyjny i mocny. Zdefiniowane interfejsy do napędów obrotowych i chwytaków Festo. Zamawiany jako zestaw do montażu lub kompletnie zmontowany i zainstalowany.

Otrzymacie Państwo niezobowiązującą ofertę na wasze zapytanie. Proszę kliknąć wyżej na symbol Zapytanie FAX.



Karta danych

Cecha	Wartość
Zespół	Portal liniowy 4,0
Obciążenie użyteczne	0 ... 10 kg
Napęd, oś-Z	DGE-40-SP
Typ napędu, oś-Z	Elektryczny Z śrubą
Położenie pośrednie, oś-Z	Dowolna
Skok, oś-Z	0 ... 600 mm
Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Z	± 0,02 mm ± 0,02 mm
Napęd, oś-Y	2x DGE-40-SP
Typ napędu, oś-Y	Elektryczny Z śrubą
Położenie pośrednie, oś-Y	Dowolna
Skok, oś-Y	0 ... 1 000 mm
Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Y	± 0,02 mm ± 0,02 mm