


Wtyczka NECU-M-S-D12G4-C2-ET

Numer części: 543109

FESTO

do modułowego terminala elektrycznego CPX.



Karta danych

Cecha	Wartość
W oparciu o normę	EN 61076-2-101 EN 61984
Waga produktu	44.3 g
Przyłącze elektryczne 1	Wtyczka prosta, M12x1, 4-pin, D-coded, z możliwością podł. ekranu
Kodowanie złącza	D
Przyłącze elektryczne 2	Zaciski śrubowe, z możliwością ekranowania
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 250 V
Zakres napięcia roboczego AC	0 ... 250 V
Odporność na piki napięcia	2.5 kV
Właściwości transmisji	DIN EN 50173 / CAT 5
Dopuszczalna średnica kabla	6 ... 8 mm
Pole przekroju poprzecznego	0.14 ... 0.75 mm ²
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-25 ... 85 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi urządzeń elektrycznych
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Materiał obudowy	Niklowany odlew cynkowy
Materiał styków elektrycznych	Mosiądz połączony