


Zestaw osiowy EAMM-A-D32-40A

Numer części: 543147

FESTO

pasuje do napędów elektrycznych.



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Przenoszony moment obrotowy	1.6 Nm
Waga produktu	130 g
Kod interfejsu, napęd	D32A D32B
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	40A
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS