


Zestaw równoległy EAMM-U-D40-55A

Numer części: 543157

FESTO

pasuje do napędów elektrycznych.

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2023. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	40
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	5 000 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C
Masowy moment bezwładności	10.016 kgmm ²
Jałowy moment napędowy	0.1 Nm
Przenoszony moment obrotowy	3 Nm
Waga produktu	530 g