


Zestaw równoległy EAMM-U-E32-42C

Numer części: 543229

FESTO

pasuje do napędów elektrycznych.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	25
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	3 000 1/min
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C
Masowy moment bezwładności	10.22 kgmm ²
Jałowy moment napędowy	0.1 Nm
Przenoszony moment obrotowy	3 Nm
Waga produktu	690 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zawierają substancje PWIS