


# Element łączący KVI-CP-3-SSD

Numer części: 543252

FESTO

do przepustu w szafce sterującej.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Sposób montażu	Z gwintem zewnętrznym
Waga produktu	48 g
Przyłącze elektryczne	5-pin Gniazdo wtykowe Wtyczka prosta / Gniazdo wtykowe proste M9 Wtyczka
Zakres napięcia roboczego DC	60 V
Stopień ochrony	IP65 IP67
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Materiał obudowy	Mosiądz Niklowanie
Materiał uszczelnień	NBR
Pozycja zabudowy	Dowolna