


# Moduły multi-pin VABE-S6-1LT-C-M1-S37

Numer części: 543414

FESTO

do wyspy zaworowej VTSA i VTSA-F.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba pozycji zaworowych	16 przy zaworach bistabilnych 32 przy zaworach monostabilnych
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopień ochrony	IP65 NEMA 4
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Waga produktu	459 g
Sterowanie elektryczne	Multipin
Przyłącze elektryczne	Kabel z wtyczką
Materiał pokrywy	PA
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy