

Sprzęgło EAMC-16-20-5-6

Numer części: 543419

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica mocowania 1	5 mm
Średnica mocowania 2	6 mm
Wielkość	16
Długość nominalna	20 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	10 000 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	0.28 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	1.1 Nm
Waga produktu	8 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS