

# Sprzęgło EAMC-30-32-6.35-8

Numer części: 543421

FESTO



## Karta danych

| Cecha                         | Wartość                |
|-------------------------------|------------------------|
| Średnica mocowania 1          | 6.35 mm                |
| Średnica mocowania 2          | 8 mm                   |
| Wielkość                      | 30                     |
| Długość nominalna             | 32 mm                  |
| Pozycja zabudowy              | Dowolna                |
| Maks. liczba obrotów          | 8 000 1/min            |
| Zgodność z PWIS               | VDMA24364-B2-L         |
| Temperatura przechowywania    | -25 ... 60 °C          |
| Względna wilgotność powietrza | 0 - 95 %               |
| Temperatura otoczenia         | -25 ... 60 °C          |
| Masowy moment bezwładności    | 5.87 kgmm <sup>2</sup> |
| Przenoszony moment obrotowy   | 6.5 Nm                 |
| Waga produktu                 | 48 g                   |
| Uwaga dotycząca materiałów    | Zgodne z RoHS          |