

Sprzęgło EAMC-42-50-11-12

Numer części: 543424

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|-------------------------------|------------------------|
| Średnica mocowania 1 | 11 mm |
| Średnica mocowania 2 | 12 mm |
| Wielkość | 42 |
| Długość nominalna | 50 mm |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Maks. liczba obrotów | 6 000 1/min |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura przechowywania | -25 ... 60 °C |
| Względna wilgotność powietrza | 0 - 95 % |
| Temperatura otoczenia | -25 ... 60 °C |
| Masowy moment bezwładności | 34.8 kgmm ² |
| Przenoszony moment obrotowy | 17 Nm |
| Waga produktu | 138 g |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |