


# Płyta z regulatorem VABF-S3-1-R4C2-C-10

Numer części: 543539

FESTO

do wyspy zaworowej VDMA-01/02, znormalizowany układ otworów 15407-1, do 10 bar.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość zabudowy	26 mm
W oparciu o normę	ISO 15407-1
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja warstwowa części pneumatycznej	Regulator ciśnienia dla 2 i 4
Funkcja sterowania	Stale ciśnienie wyjściowe Z odpowietrzeniem wtórnym
Manometr jako opcja	Możliwy
Zakres regulacji ciśnienia MPa	0.2 ... 0.85 MPa
Zakres regulacji ciśnienia	2 ... 8.5 bar
Zakres regulacji ciśnienia psi	29 ... 123.25 psi
Ciśnienie wejściowe 1	0.5 ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopień ochrony	IP65 NEMA 4
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Waga produktu	430 g
Sposób montażu-konstrukcja warstwowa	Na płycie przyłączeniowej Na pojedynczej płycie przyłączeniowej
Przyłącze manometru	Z uchwytem trzymającym
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał części obsługowej	PA
Materiał obudowy regulatora	Aluminium-odlew ciśnieniowy