

Siłownik zderzakowy DFST-80-40-D-Y4-A



Numer części: 543748

Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

bez sprężyny, regulowany amortyzator hydrauliczny.

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2020. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|--|--|
| Skok | 40 mm |
| Średnica tłoka | 80 mm |
| Amortyzacja | P: Elastyczne pierścienie / płytki amortyzacyjne z obu stron |
| Pozycja zabudowy | Pionowa |
| Tryb pracy | Dwustronnego działania |
| Konstrukcja | Tłoczysko z dźwignią kolanową |
| Sygnalizacja położenia | Przy pomocy czujników |
| Wykrywanie położenia dźwigni wahliwej | Przy pomocy czujników indukcyjnych |
| Warianty | Jednostronne tłoczysko |
| Zabezpieczenie przed obrotem/prowadzenie | Pręt prowadzący |
| Ciśnienie robocze | 2 ... 10 bar |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Klasa odporności na korozję CRC | 1 – Niska odporność na korozję |
| Temperatura otoczenia | 5 ... 60 °C |
| Siła uderzenia | 6 000 N |
| Waga produktu | 6 850 g |
| Sposób montażu | Przy pomocy otworów przelotowych |
| Przyłącza pneumatyczne | G1/8 |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zawierają substancje PWIS Zgodne z RoHS |
| Materiał pokrywy | Aluminium-odlew ciśnieniowy |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Materiał obudowy | Stop aluminium |
| Materiał tłoczyska | Stal wysokostopowa, nierdzewna |