


# Zabierak FKC-50/63

Numer części: 545240

FESTO

do napędu liniowego DGC-G.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	50/63
Odchyłka poprzeczna +/-	4 mm
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Krótkotrwałe maks. dopuszczalne obciążenie w kierunku siły +/-	5 000 N
Długotrwałe maks. dopuszczalne obciążenie w kierunku siły +/-	5 000 N
Waga produktu	1 200 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał trzpienia	Stal wysokostopowa
Materiał przegubu	Stal wysokostopowa
Materiał elementu gwintowanego	Stal
Materiał płyty	Odlew aluminiowy
Materiał elementu zabezpieczającego	Stal sprężynowa