


Płyta zasilająca VMPAF-FB-SP-V

Numer części: 545349
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2019. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Szerokość zabudowy | 21 mm |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Nominalne napięcie robocze DC | 24 V |
| Dopuszczalne wahania napięcia | +/- 25 % |
| Klasa odporności na korozję CRC | 1 – Niska odporność na korozję |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Temperatura otoczenia | -5 ... 50 °C |
| Przylącze elektryczne | M18 3-pin |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Material supply plate | Aluminium-odlew ciśnieniowy |