


Czujnik ciśnienia VMPAF-FB-PS-P1

Numer części: 545354

Produkt wycofywany z produkcji

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2019. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość zabudowy	21 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 10 bar
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 25 %
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Dokładność FS	2.5 %FS
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS