


# Płyta przyłączeniowa VMPA1-IC-AP-1-EX2

Numer części: 545447

FESTO

do wyspy zaworowej MPA-S.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość	20.2 mm
Długość	107.3 mm
Rozmiar siatki	10.5 mm
Ciśnienie robocze	3 ... 8 bar
Ciśnienie sterowania	3 ... 8 bar
ATEX-Kategoria Gaz	II 3G
Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Gaz	Ex nA II T4 X
ATEX-Kategoria Pył	II 3D
Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Pył	Ex tD A22 IP54 T95°C X
Ex-Temperatura otoczenia	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Klasa odporności na korozję KBK	0
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Przyłącze elektryczne	Wtyczka M8
Sposób montażu płyty przyłączeniowej	Z otworem przelotowym
Przyłącze odpowietrzenia pilota 82/84	M5
Przyłącze pneumatyczne 1	M7
Przyłącze pneumatyczne 2	M7
Przyłącze pneumatyczne 3	M7
Przyłącze pneumatyczne 4	M7
Przyłącze pneumatyczne 5	M7
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodność z RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej	Aluminium-odlew ciśnieniowy