


listwa przyłączeniowa VABM-B6-E-G12-11

Numer części: 545824

FESTO

do elektrozaworów VUVB.



Karta danych

Cecha	Wartość
Raster	21 mm
Maks. liczba pozycji zaworowych	11
Klasa odporności na korozję KBK	2
Maks. moment dokręcający przy montażu na szynie	1.5 Nm
Maks. moment dokręcający, montaż zaworu	2 Nm
Maks. moment dokręcający przy montażu na ścianę	5 Nm
Waga produktu	1 500 g
Przyłącze zasilania pilotów 12/14	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/2
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/2
Uwaga odnośnie materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE Zgodne z RoHS
Materiał bloku przyłączeniowego	Stop aluminium