

# adapter NPFA-A-P18-G14-F

Numer części: 545922

FESTO

do elektrozaworów VUVB.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Jednostka opakowania	10
Ciśnienie robocze	0.9 ... 8 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Waga produktu	20 g
Materiał czopa wkręcanego	Stop aluminium
Uwaga odnośnie materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE Zgodne z RoHS
Materiał zaślepki	Wzmocnione PA
Informacja o materiałach, O-ring	NBR
Materiał, elem. separujący	Stal