


Pokrywa ochronna NECV-S1W37

Numer części: 545974

FESTO

do wyspy zaworowej VTSA i VTSA-F, do samodzielnego montażu bez kabla.



Karta danych

Cecha	Wartość
Obszary zastosowań	Tylko dla złącza multi-pin wyspy zaworowej VTSA/VTSA-F
Waga produktu	180 g
Podłączenie elektryczne 1, funkcja	Field device side
Podłączenie elektryczne 1, konstrukcja	Kątowa
Podłączenie elektryczne 1, typ podłączenia	Gniazdo wtykowe
Podłączenie elektryczne 1, wyprowadzenie kabla	Kątowe
Podłączenie elektryczne 1, technologia podłączenia	Sub-D
Podłączenie elektryczne 1, liczba pinów/żył	37
Podłączenie elektryczne 1, zajęta liczba pinów/żył	37
Podłączenie elektryczne 1, sposób montażu	3 śruby M4
Podłączenie elektryczne 2, technologia podłączenia	Styki z końcówkami do zagniatania
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 30 V
Obciążalność prądowa przy 40°C	2 A
Odporność na piki napięcia	1 kV
Przepust dla kabla	M20x1,5
Średnica kabla	5 ... 13 mm
Nominalny przekrój przewodu	0.08 ... 0.5 mm ²
Stopień ochrony	IP65 NEMA 4
Zwrócić uwagę na stopień ochrony	W stanie zmontowanym
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Materiał obudowy	PA