



# Zawór pneumatyczny VLO-B-3-3/4

Numer części: 546044  
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2018. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	3/2, otwarty/zamknięty, monostabilny
Sposób uruchomienia	Pneumatyczny
Szerokość zabudowy	39 mm
Normalny przepływ nominalny	5 170 l/min
Ciśnienie robocze	0 ... 10 bar
Konstrukcja	Tarcza-gniazdo
Sposób kasowania	Sprężyna mechaniczna
Wielkość nominalna	17 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Ciśnienie pilota	1 ... 10 bar
Czas przełączania przy wyłączeniu	23 ms
Czas przełączania przy włączeniu	8 ms
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejnym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	1 164 g
Sposób montażu	Do wyboru: Na listwie PR Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze zasilania pilota 110	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 11	G3/4
Przyłącze pneumatyczne 33	G3/4
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Aluminium Anodowanie