



Elektrozawór MOFHB-3-3/4

Numer części: 546045
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2018. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	3/2 otwarty, monostabilny
Sposób uruchomienia	Elektryczny
Normalny przepływ nominalny	5 170 l/min
Ciśnienie robocze	1 ... 8 bar
Konstrukcja	Tarcza-gniazdo
Sposób kasowania	Sprężyna mechaniczna
Stopień ochrony	IP65
Wielkość nominalna	17 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Pomocnicze ręczne uruchamianie	Z blokadą
Czas przełączania przy wyłączeniu	100 ms
Czas przełączania przy włączeniu	70 ms
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-5 ... 40 °C
Waga produktu	830 g
Przyłącze odpowietrzenia pilota 84	M5
Przyłącze pneumatyczne 1	G3/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G3/4
Przyłącze pneumatyczne 3	G3/4
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Aluminium Anodowanie