



Blok elektrozaworów BMFH-3-3-1/8

Numer części: 546047
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2018. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	3x3/2 zamknięte, monostabilne
Sposób uruchomienia	Elektryczny
Normalny przepływ nominalny	50 l/min
Ciśnienie robocze	0 ... 8 bar
Konstrukcja	Zawór gniazdowy z sprężyną powrotną
Sposób kasowania	Sprężyna mechaniczna
Stopień ochrony	IP65
Wielkość nominalna	1.3 mm
Rodzaj uszczelnienia	Miękkie
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba pozycji zaworowych	3
Rodzaj sterowania	Bezpośredni
Czas przełączania przy wyłączeniu	10 ms
Czas przełączania przy włączeniu	10 ms
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:::]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-5 ... 40 °C
Waga produktu	380 g
Przyłącze elektryczne	Wtyczka
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/8
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Aluminium Anodowanie