


Rozgłęziacz FCK-3-PK-4-N

Numer części: 546066

FESTO

Wykonanie z metalu.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	3 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	0 ... 10 bar
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	10 g
Przyłącze pneumatyczne 1	dla złąček z nakrętką kołpakową – średnica wew. 4 mm
Przyłącze pneumatyczne 2	dla złąček z nakrętką kołpakową – średnica wew. 3 mm
Materiał obudowy	Stop aluminium