


Rozgłęziacz FCK-3-PK-9-N

Numer części: 546068

FESTO

Wykonanie z metalu.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	7 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	0 ... 10 bar
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	28 g
Przyłącze pneumatyczne 1	dla złąček z nakrętką kołpakową – średnica wew. 9 mm
Przyłącze pneumatyczne 2	dla złąček z nakrętką kołpakową – średnica wew. 3 mm
Materiał obudowy	Stop aluminium