


Moduł wartości zadanej MPZ-1-24DC-SGH-6-SW

Numer części: 546224

FESTO

do techniki proporcjonalnej.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wskazanie aktywnej wartości zadanej	Żółta dioda LED
Wskaźnik stanu gotowości	Zielona dioda LED
Zakres napięcia roboczego DC	20 ... 30 V
Oporność wejściowa, zewnętrzna wejściowa wartość zadana	Typ 100 kOhm
Oporność wejściowa, wejściowa wartość zadana	3 kOhm
Regulowane napięcie	0 ... 10 V
Pobór mocy przy 24V DC	1.5 W
Maks. prąd wyjściowy	27 mA
Tętnienie resztkowe	10 %
Napięcie, zewnętrzna wejściowa wartość zadana	0 ... 10 V
Napięcie zasilania, regulacja wartości zadanej	10 ... 10.6 V
Prąd zasilania, regulacja wartości zadanej	6 ... 6.36 mA
Potencjometr, zewnętrzna wejściowa wartość zadana	2.5 ... 10 kOhm
Dopuszczenie	C-Tick
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	80 g
Pole przekroju poprzecznego	2.5 mm ²
Przyłącze elektryczne	Zaciski śrubowe
Sposób montażu	Przy pomocy szyny montażowej