

# Siłownik kompaktowy ADVU-1 1/4"-2 1/2"-A-P-A

Numer części: 546300

FESTO

z bezdotykową sygnalizacją położenia. Tłoczyisko zakończone gwintem zewnętrznym.

Nakrętka na tłoczyisko w komplecie.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2011.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	2.5 "
Średnica tłoka	1 1/4 "
Amortyzacja	P: Elastyczne pierścienie amortyzujące / płytki z obu stron
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Zakończenie tłoczyiska	Gwint zewnętrzny
Ciśnienie robocze	11.6 ... 145 Psi
Medium robocze	Filtrowane sprężone powietrze
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	-4 ... 176 °F
Maks. energia uderzenia w położeniu końcowym	0.295 J
Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny	93 lbf
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	109 lbf
Przemieszczana masa przy 0 mm skoku	1.728 oz
Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku	1.411 oz
Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku	10.582 oz
Dodatkowy współczynnik masy na 10 mm skoku	0.317 oz
Przyłącza pneumatyczne	NPT1/8-27
Ciśnienie robocze [psi]	11.6 ... 145 psi
Materiał pokrywy	Stop aluminium
Materiał uszczelnień	TPE-U(PU) NBR
Materiał tłoczyiska	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał rury siłownika	Stop aluminium