

# Siłownik kompaktowy ADVU-1 5/8"-3/4"-A-P-A

Numer części: 546322


FESTO

z bezdotykową sygnalizacją położenia. Tłoczyisko zakończone gwintem zewnętrznym.

Nakrętka na tłoczyisko w komplecie.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2011.



## Karta danych

| Cecha  | Wartość   |
|--|---|
| Skok   | 0.75 "  |
| Średnica tłoka                               | 1 5/8"  |
| Amortyzacja                                  | P: Elastyczne pierścienie amortyzujące / płytki z obu stron |
| Tryb pracy                                   | Dwustronnego działania                                      |
| Zakończenie tłoczyiska                       | Gwint zewnętrzny  |
| Ciśnienie robocze                            | 11.6 ... 145 Psi  |
| Medium robocze                               | Filtrowane sprężone powietrze                               |
| Klasa odporności na korozję KBK              | 2   |
| Temperatura otoczenia                        | -4 ... 176 °F   |
| Maks. energia uderzenia w położeniu końcowym | 0.3835 J  |
| Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny   | 154 lbf   |
| Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw           | 170 lbf   |
| Przemieszczana masa przy 0 mm skoku          | 2.222 oz  |
| Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku              | 2.081 oz  |
| Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku             | 15.273 oz   |
| Dodatkowy współczynnik masy na 10 mm skoku   | 0.317 oz  |
| Przyłącza pneumatyczne                       | NPT1/8-27   |
| Ciśnienie robocze [psi]                      | 11.6 ... 145 psi  |
| Materiał pokrywy                             | Stop aluminium  |
| Materiał uszczelnień                         | TPE-U(PU)<br>NBR  |
| Materiał tłoczyiska                          | Stal wysokostopowa  |
| Materiał rury siłownika                      | Stop aluminium  |