

# Siłownik kompaktowy ADVU-1/2"-1 1/4"-A-P-A

Numer części: 546339

FESTO

z bezdotykową sygnalizacją położenia. Tłoczek zakończony gwintem zewnętrznym.

Nakrętka na tłoczek w komplecie.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2011.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	1.25 "
Średnica tłoka	1/2"
Amortyzacja	P: Elastyczne pierścienie amortyzujące / płytki z obu stron
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Zakończenie tłoczyska	Gwint zewnętrzny
Ciśnienie robocze	17.4 ... 145 Psi
Medium robocze	Filtrowane sprężone powietrze
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	-4 ... 176 °F
Maks. energia uderzenia w położeniu końcowym	0.0516 J
Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny	11 lbf
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	15 lbf
Przemieszczana masa przy 0 mm skoku	0.282 oz
Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku	0.529 oz
Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku	3.069 oz
Dodatkowy współczynnik masy na 10 mm skoku	0.071 oz
Przyłącza pneumatyczne	UNF10-32
Ciśnienie robocze [psi]	17.4 ... 145 psi
Materiał pokrywy	Stop aluminium
Materiał uszczelnień	TPE-U(PU) NBR
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał rury siłownika	Stop aluminium