

Siłownik kompaktowy ADVU-1/2"-1/4"-A-P-A

Numer części: 546342



FESTO

z bezdotykową sygnalizacją położenia. Tłoczek zakończony gwintem zewnętrznym.

Nakrętka na tłoczek w komplecie.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2011.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|--|---|
| Skok | 0.25 " |
| Średnica tłoka | 1/2" |
| Amortyzacja | P: Elastyczne pierścienie amortyzujące / płytki z obu stron |
| Tryb pracy | Dwustronnego działania |
| Zakończenie tłoczyska | Gwint zewnętrzny |
| Ciśnienie robocze | 17.4 ... 145 Psi |
| Medium robocze | Filtrowane sprężone powietrze |
| Klasa odporności na korozję KBK | 2 |
| Temperatura otoczenia | -4 ... 176 °F |
| Maks. energia uderzenia w położeniu końcowym | 0.0516 J |
| Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny | 11 lbf |
| Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw | 15 lbf |
| Przemieszczana masa przy 0 mm skoku | 0.282 oz |
| Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku | 0.529 oz |
| Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku | 3.069 oz |
| Dodatkowy współczynnik masy na 10 mm skoku | 0.071 oz |
| Przyłącza pneumatyczne | UNF10-32 |
| Ciśnienie robocze [psi] | 17.4 ... 145 psi |
| Materiał pokrywy | Stop aluminium |
| Materiał uszczelnień | TPE-U(PU) NBR |
| Materiał tłoczyska | Stal wysokostopowa, nierdzewna |
| Materiał rury siłownika | Stop aluminium |