

# Siłownik kompaktowy ADVU-2"-1 1/4"-P-A


Numer części: 546346

FESTO

z bezdotykową sygnalizacją położenia. Tłoczyisko zakończone gwintem wewnętrznym.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2011.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	1.25 "
Średnica tłoka	2"
Amortyzacja	P: Elastyczne pierścienie amortyzujące / płytki z obu stron
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Zakończenie tłoczyiska	Gwint wewnętrzny
Ciśnienie robocze	11.6 ... 145 Psi
Medium robocze	Filtrowane sprężone powietrze
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	-4 ... 176 °F
Maks. energia uderzenia w położeniu końcowym	0.472 J
Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny	238 lbf
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	265 lbf
Przemieszczana masa przy 0 mm skoku	3.951 oz
Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku	2.54 oz
Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku	19.753 oz
Dodatkowy współczynnik masy na 10 mm skoku	0.564 oz
Przyłącza pneumatyczne	NPT1/8-27
Ciśnienie robocze [psi]	11.6 ... 145 psi
Materiał pokrywy	Stop aluminium
Materiał uszczelnień	TPE-U(PU) NBR
Materiał tłoczyiska	Stal wysokostopowa
Materiał rury siłownika	Stop aluminium