

Zawór podstawowy LR-D-7-MAXI



Numer części: 546465

Classic - Nie stosować w nowych projektach

bez gwintowanych płyt przyłączeniowych.

Nowoczesne alternatywne typy można znaleźć, wprowadzając pierwsze cztery znaki kodu typu w polu wyszukiwania

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Maxi
Seria	D
Zabezpieczenie przed uruchomieniem	Pokrętło obrotowe z blokadą
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Regulator tłokowy z pilotem
Funkcja sterowania	Stale ciśnienie wyjściowe Z odpowietrzeniem wtórnym
Wskaźnik ciśnienia	Dla G1/4
Ciśnienie robocze	0 ... 240 Psi
Zakres regulacji ciśnienia	6.9 ... 105 Psi
Maks. histereza ciśnienia	6 Psi
Normalny przepływ nominalny	374.5 cfm
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] Gazy obojętne
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] Gazy obojętne
Temperatura medium	14 ... 140 °F
Temperatura otoczenia	14 ... 140 °F
Waga produktu	38.5 oz
Sposób montażu	Montaż na pulpicie Zabudowa w linii Przy pomocy osprzętu
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy cynkowy