

Manometr MA-50-16-1/4-U

Numer części: 546482

FESTO

z skalą w bar i psi.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.



Karta danych

Cecha	Wartość
Zakres wskazań [bar]	0 ... 16 bar
Zgodny z normą	EN 837-1
Wielkość nominalna manometru	50
Konstrukcja	Manometr z rurka sprężysta
Sposób montażu	Zabudowa w linii
Medium robocze	Gazy obojętne cieczki obojętne
Ciśnienie robocze	0 ... 16 bar
Współczynnik obciążenia przemiennego	0.66
Klasa dokładności pomiaru	2,5
Stopień ochrony	IP43
Temperatura medium	-20 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodność z RoHS
Położenie przyłącza	Na tylnej ścianie, centrycznie
Przyłącza pneumatyczne	G1/4
Materiały w kontakcie z mediami	Mosiądz
Materiał czopa wkręcanego	Mosiądz
Materiał obudowy	ABS
Materiał szybki podglądu	PS
Kolor obudowy	Czarny
Ciężar elementu	70 g
Uwagi odnośnie medium roboczego	Nie tlen Nie acetyleny