


Głowica widełkowa SG-UNF1/2"-20-B

Numer części: 546545

FESTO

z nakrętką sześciokątną, do montażu wahadłowego siłowników (od strony tłoczyska)



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	UNF1/2-20
W oparciu o normę	DIN 71752 ISO 8140
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-40 ... 150 °C
Waga produktu	5.824 oz
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał trzpienia	Stal Ocynkowana
Materiał widełek	Stal Ocynkowana
Materiał nakrętki	Stal Ocynkowana