


Adapter AD-1NPT-G1-I

Numer części: 546547

FESTO

Z jednej strony gwint żeński, z drugiej strony męski.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	24.2 mm
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 10 bar
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Maks. moment dokręcający dla przyłącza pneumatycznego 1	35 Nm
Maks. moment dokręcający dla przyłącza pneumatycznego 2	90 Nm
Waga produktu	218.86 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny 1 NPT
Przyłącze pneumatyczne 2	Gwint wewnętrzny G1
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	PVC
Materiał obudowy	Stal ocynkowana