

Nypel podwójny E-G3/4-3/4NPT

Numer części: 546549

Produkt wycofywany z produkcji

z 2 podkładkami uszczelniającymi.

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2024. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	17.9 mm
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7::-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Maks. moment dokręcający dla przyłącza pneumatycznego 1	60 Nm
Maks. moment dokręcający dla przyłącza pneumatycznego 2	32 Nm
Nominalny moment dokręcający	45 Nm
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 20 %
Waga produktu	164.88 g
Przyłącze pneumatyczne 1	G3/4
Przyłącze pneumatyczne 2	3/4 NPT
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS