


Adapter AD-G3/4-3/4NPT-I

Numer części: 546550

FESTO

Z jednej strony gwint żeński, z drugiej strony męski.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	18.3 mm
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 10 bar
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Maks. moment dokręcający dla przyłącza pneumatycznego 1	60 Nm
Maks. moment dokręcający dla przyłącza pneumatycznego 2	32 Nm
Nominalny moment dokręcający	45 Nm
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 20 %
Waga produktu	195.64 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny G3/4
Przyłącze pneumatyczne 2	Gwint wewnętrzny 3/4 NPT
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	PVC
Materiał obudowy	Stal ocynkowana