

Głowica widełkowa SG-UNF10-32-B

Numer części: 546552

FESTO

z nakrętką sześciokątną, do montażu wahadłowego siłowników (od strony tłoczyska)



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	UNF10-32
W oparciu o normę	DIN 71752 ISO 8140
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-40 ... 150 °C
Waga produktu	0.352 oz
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał trzpienia	Stal Ocynkowana
Materiał widełek	Stal Ocynkowana
Materiał nakrętki	Stal Ocynkowana