

# Głowica widełkowa SG-UNF5/8"-18-B

Numer części: 546575

FESTO

z nakrętką sześciokątną, do montażu wahadłowego siłowników (od strony tłoczyska)



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	UNF5/8-18
W oparciu o normę	DIN 71752 ISO 8140
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-40 ... 150 °C
Waga produktu	13.584 oz
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał trzpienia	Stal Ocynkowana
Materiał widełek	Stal Ocynkowana
Materiał nakrętki	Stal Ocynkowana