

Przewód z tworzywa sztucznego PUN-5/16X1/16-U-WS

Numer części: 546597

FESTO

kalibrowana średnica zew., odpowiedni do złączy QS i QB
Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.
Old part no. 13016603



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna, calowa	5/16
Średnica wewnętrzna, calowa	3/16
Min. promień gięcia	0.594 "
Temperatura w zależności od ciśnienia roboczego	-14 ... 150 Psi
Medium robocze	Filtrowane sprężone powietrze Podciśnienie
Temperatura otoczenia	-68 ... 140 °F
Ciężar produktu w zależności od długości	0.412 oz/ft
Kolor	Biały
Twardość wg Shore'a	A 98 +/-3
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE
Materiał przewodu	TPE-U(PU)