


Przewód z tworzywa sztucznego - DUO PUN-1/4X3/64-U-DUO-BS

Numer części: 546629

FESTO

kalibrowana średnica zew., odpowiedni do złączy QS i QB
Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.
Old part no. 13023182



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna, calowa	1/4
Średnica wewnętrzna, calowa	5/32
Min. promień gięcia	0.476 "
Temperatura w zależności od ciśnienia roboczego	-14 ... 150 Psi
Medium robocze	Filtrowane sprężone powietrze Podciśnienie
Temperatura otoczenia	-68 ... 140 °F
Ciężar produktu w zależności od długości	0.502 oz/ft
Kolor	Niebieski / czarny
Twardość wg Shore'a	A 98 +/-3
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE
Materiał przewodu	TPE-U(PU)