

# Przewód z tworzywa sztucznego PUN-1/8X1/32-U-GE-500

Numer części: 546649

FESTO

kalibrowana średnicazew., odpowiedni do złączy QS i QB  
Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.  
Old part no. 13028534



## Karta danych

| Cecha                                           | Wartość                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Średnica zewnętrzna, calowa                     | 1/8                                           |
| Średnica wewnętrzna, calowa                     | 1/16                                          |
| Min. promień gięcia                             | 0.2 "                                         |
| Temperatura w zależności od ciśnienia roboczego | -14 ... 150 Psi                               |
| Medium robocze                                  | Filtrowane sprężone powietrze<br>Podciśnienie |
| Temperatura otoczenia                           | -68 ... 140 °F                                |
| Ciężar produktu w zależności od długości        | 0.077 oz/ft                                   |
| Kolor                                           | Żółty                                         |
| Twardość wg Shore'a                             | A 98 +/-3                                     |
| Uwaga odnośnie materiałów                       | Bez miedzi i PTFE                             |
| Materiał przewodu                               | TPE-U(PU)                                     |